



Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420560 0-25
GTIN	7630041105155
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Flad nonius til **parallaksefri aflæsning**. Ufejlbarlig visning af tiendedelsmillimeter som cifferværdi.

Emballage: Stabil boks

Måletromleinddeling: 1/50 mm

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,001 mm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Måletromle-Ø: 19,7 mm

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måletromle-Ø	19,7 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B1
Norm	DIN 863

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	012050 25
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	012060 100