


Garant**XDLW 09T308 TN, KU7710, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Spænd spændeskruer nr. 219933 med maks. 2,2 Nm!

Tilspænding f_z pr. tand: 0,43 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 09T308 TN

Type: GGG

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \max}$: 1,99 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	GGG
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 09T308 TN
Programmeringsradius ved $a_{p \max}$.	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	KU7710

Skæremateriale	Keramik
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,43 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning