

mato

Dunk-håndpumpe



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

084356

GTIN

Artikelklasse

08H

Beskrivelse

Udførelse:

Universel kunststof-kanisterhåndpumpe til pumpning af kølesmørekoncentrater, fortyndere, opløsningsmidler, frostbeskyttelsesmidler etc. Stempelstang i rustfrit stål. Egnet til 20-30-liters kunststofdunke.

Passer til:

Skæreolier: Nr. 084210 str. 20, nr. 084220 str. 20. High performance-kølesmøre- / og slibeoliekoncentrater: Nr. 084241 str. 20, nr. 084260 str. 20, nr. 084265 str. 20, nr. 084270 str. 20.

Leveringsomfang:

Dunk-hævepumpe, 2 m kunststofslange med udløbstyle, 2 m PVC-udgangsslange med udløbstyle, med tilslutningsadapter til dunke med udvendigt gevind iht. DIN 61.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse

KLP-C 25

Pumpeydelse pr. pumpeslag

0,25 l

Produkttype

Tøndepumpe

Tilbehør

Effektivt kølesmøre-koncentratHPC VEG Indhold 20 l	084265 20
Højeffektiv skæreolie, klorfriAlpha 93 Indhold 20 l	084210 20
Højtydende kølesmørekoncentrat og savolieCBF Indhold 20 l	084241 20
Højeffektiv skæreolie, tyktflydende, klorfriDAR 50 Visco Indhold 20 l	084220 20
Højhastighedskølesmøre-koncentratPlus Indhold 20 l	084260 20
Højhastighedsslibeolie-koncentrat Indhold 20 l	084270 20