

bimos

Sidde-/ståstole – ESD med fødder, Type: ESD**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

Aluminium, **femfodet kryds (Ø 600 mm)**. Med **gastrykfjeder**, indstilles trinløst i højden. Siddeflade i SoftTouch PU-skum med bølgeprofil. **Blød siddekomfort med god støtte**, bølgeprofilen sikrer luftcirkulation (klimakomfort). **Ergonomisk ryglæn** (højde 190 mm) støtter den rigtige siddeholdning. PU-skum, blødt, bekvemt, kan vaskes.

Anvendelse:

Perfekt stå- og siddekombination. Til sidde- eller ståarbejdspladser eller en kombination af begge.

Sidde-/ståstol med fødder – til en arbejdhøjde på 720 – 1000 mm.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Højdeindstillingsområde: 510 - 780 mm

Siddebredde: 340 mm

Siddedybde: 300 mm

Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Siddebredde	340 mm
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Norm	DIN 68877
Farve, sædemateriale	sort
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Ryglænsøjde	190 mm
Understel, udførelse	Femarmet fod
Justering af sædehældning	nej
Materiale, fodkryds	Aluminium, poleret
Siddedybde	300 mm
Fodkryds, udførelse	Glider
Fodkryds-Ø	580 mm
Materiale, sædeflade	PU-skum
med ryglæn	ja
Bæreevne, stol	120 kg
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	510 - 780 mm
Produkttype	ESD-ståstol

Tilbehør

ESD-gulvglidere (1 sæt = 5 stk.)	963190
----------------------------------	--------