



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 35 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630335
GTIN	4000896178513
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M3 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6, ligekærvskrueer med gevind M3 – M5 og til indvendig Torx® med gevind M3 – M8.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser 6-kant: 10 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. str. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bits, C 6,3 til indvendig Torx® med stift: 7 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. str. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. str. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. str. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Bits-klingeholder: 1 stk. 1/4 tomme firkant-indsats – 1/4 tomme bitholder

Forlængere: 2 stk. i str. 55 og 101,5 mm

Skralde: 1 stk.

Opbevaring i: Kunststofboks med opstiller / hylde

Højde: 54 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5,5-14 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-7 mm

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærv skruetrækker
Drivprofil	unbrakonøgle
Antal dele	35
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5,5-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-7 mm
Emballage	kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke
Længde	180 mm
Bredde	150 mm
Højde	54 mm
Produkttype	Topnøgle