



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 38 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630370
GTIN	3662424040023
Artikelklasse	63V

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer / møtrikker gs_profil_6kant-einsatz M3–M8 og til skruer med indvendig sekskant gs_profil_6kant M4–M8.

Til krydskærverskruer gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, ligekærverskruer gs_profil_schlitz M3–M5 og til indvendige Torx®-skruer gs_profil_torx-loch M3–M8.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 10 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-kantede BITS C6,3: 5 stk. i str. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bits til Torx® C6,3, med boring: 7 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Phillips-BITS C6,3: 3 stk. str. 1; 2; 3

Pozidriv-BITS C6,3: 3 stk. str. 1; 2; 3

Ligekærv-BITS C6,3: 3 stk. str. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

BITS-klingeholder: 1 stk. str. 1/4 tomme gs_profil_4kant-einsatz – 1/4 tomme gs_profil_6kant-schlueselhilfe

Forbindelsesled: 1 stk. gs_profil_6kant-kupplung E 6,3 – ■ 1/4 tomme

Greb: 1 stk.

Forlænger: 2 stk. str. 55; 100 mm

Kardanled: 1 stk.
Skraldenøgle: 1 stk.
Opbevaring i: Kunststofboks
Højde: 48 mm
Drivfirkant: 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5,5-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-7 mm

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Ligekærv skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivfirkant	1/4 tommer
Antal dele	38
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5,5-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-7 mm
Emballage	Kunststofboks
Længde	152 mm
Bredde	92 mm
Højde	48 mm