



Diamant-kop- slibeskiver STARTEC XP-P Dia.xT×H (mm), 100×20×20, Type: D64



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	597964 D64
GTIN	9003172004631
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance-kopslibeskiver med diamantbelægning i metalbinding med forhøjet styrke og optimeret evne til integrering i diamantkorn. Den reduktion af skærkræfterne, som opnås gennem den optimale kornbindingskombination, muliggør **en maksimal slibeydelse** og **maksimal tilspændingshastigheder**. Højeste kantstabilitet forbedrer **profilnøjagtigheden** også ved høje tilspændingshastigheder og **forlænger afretningsintervallerne** ved konstante overfladeresultater. **Specifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Anvendelse:

Højeffektiv slibning (notslibning) af roterende HM-skæreværktøjer. Til vådslibning med olie (anbefalet) eller emulsion/vand.

Form: 12V9

Slibebelægning, højde, X: 10 mm

Slibemiddelforkortelse: D

Teknisk beskrivelse

Korn	D64 µm
------	--------

Slibemiddelforkortelse	D
Specifikation	D64BXP-P STARTEX XP-P
Slibemiddel	Diamant
Form	12V9
Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	100×20×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	3 mm
Slibebelægning, højde, X	10 mm