



Metalnedstryger med bimetalklinge 24 tænder, Klingelængde: 300 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	580750 300
GTIN	4062406128579
Artikelklasse	52S

Beskrivelse

Udførelse:

Robust savbue med komponenter i trykstøbt aluminium. **Højeste klingspænding** op til 1500 N kan nemt indstilles på spændemøtrikken, der er integreret i grebet. **Alternativ opspændingsvinkel på 40° til plansnit.** Ekstra savklinger kan opbevares i korpuset. Samlet længde 405 mm.

Rammehøjde 110 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indendørs for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive HOLEX bimetalhåndsavklinge nr. 582970.

Klingelængde: 300 mm

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Klingelængde	300 mm
Produkttype	Nedstryger

Tilbehør

Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal

582970