

**Garant****Stikplatte Sletbearbejdning, CU7025, Stikbredde W: 2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273722 2
GTIN	4062406133818
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse**

Stikplatte Sletbearbejdning 2 mm Tolerance stikbredde w:  $\pm 0,03$  mm

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,1 mm

Tilspænding f: 0,04 - 0,14 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Tilspænding f	0,04 - 0,14 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Stikbredde W	2 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	P
Type	CU7025
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	2

Vendeskærsplatteprofil

neutral

Produkttype

Vendeskærsplatte til stikdrejning