

Mahr**Digital mikrometerskrue med udskiftelige måleindsatser, Måleområde: 0-25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Mikrometerskrue med **ikke roterende** spindel og **måleindsatser til hurtig udskiftning**. **Spindelstigning 5 mm pr. omdrejning** nedsætter justeringstiden. **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

6 par udskiftelige måleindsatser med:

- **Plane måleflader Ø 6,5 mm.**
- **Tallerkenmåleflader Ø 11,3 mm.**
- **Reducerede måleflader Ø 2 mm.**
- **Buede måleflader Ø 7 mm.**
- **Skær 0,75×7 mm.**
- **Konus 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941.

Emballage: Stabil boks

Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Kalibrering: B1

Aflæsning: 0,001 mm

Aflæsning: 0,00005 tommer

Fejlgrænse: 4 µm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Spindelstigning: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Fejlgrænse	4 µm
Spindelstigning	5 mm
Antal måleindsatser	6
Måleområde	0 - 25 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Aflæsning	0,00005 tommer
Antal medfølgende batterier	1
Talhøjde, LCD-display	10 mm
Kalibrering	B1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 25 mm	012050 25
DAkKS-kalibrering Mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	012060 100

Tilbehør

Tilslutningskabel med datatast Type D2	498941 D2
Tilslutningskabel med datatast Type USB2	498941 USB2