

**Garant****Topnøglesortiment 3/8 tomme, Antal værktøjer: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

953690 13

GTIN

4062406155681

Artikelklasse

91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

**Leveringsomfang:**

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 953690: 1 stk.

GARANT Skraldenøgle nr. 635025 str. 3/8: 1 stk.

GARANT forlænger nr. 635429 str. 125: 1 stk.

GARANT kardanled nr. 636229 str. 3/8: 1 stk.

GARANT sekskantet top nr. 637125 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

Drivfirkant: 3/8 tommer

Bredde: 200 mm

Dybde: 200 mm

Bredde i G: 8

Dybde i G: 8

**Teknisk beskrivelse**

Bredde

200 mm

Dybde i G	8
Bredde i G	8
Dybde	200 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×8
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Hårdskumsindlæg med topnøgle

## Tilbehør

6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 11 mm	637125 11
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 12 mm	637125 12
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 18 mm	637125 18
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 17 mm	637125 17
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 16 mm	637125 16
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953690	952001 953690
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 19 mm	637125 19
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 10 mm	637125 10
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 15 mm	637125 15
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 13 mm	637125 13
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 14 mm	637125 14

Kardanled 3/8 tomme Type 3/8	636229 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 125 mm	635429 125
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme med uddriver Type 3/8	635025 3/8