



## Topnøglesortiment 1/4 tomme, Antal værktøjer: 20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953704 20
GTIN	4062406157104
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

#### Passer til :

Skumindsatser i størrelsen 10 G × 8 G passer i shadowboards nr. 923210 str. 250 (2 skumindsatser pr. Shadowboard).

**Nye GARANT-værkstedsvogne** med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

#### Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953704: 1 stk.

HOLEX sekskanttop nr. 631020 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 stk. af hver

HOLEX sekskantet skruebit nr. 631720 str. 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver

HOLEX reverserbar skraldenøgle nr. 632090 str. 1/4: 1 stk. af hver

HOLEX forlænger nr. 632420 str. 150: 1 stk.

HOLEX greb nr. 632840 str. 150: 1 stk.

HOLEX T-greb nr. 633029 str. 116: 1 stk.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Bredde: 200 mm

Dybde: 250 mm

Bredde i G: 8

Dybde i G: 10

## Teknisk beskrivelse

Dybde	250 mm
Bredde	200 mm
Dybde i G	10
Bredde i G	8
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×10
Drivfirkant	1/4 tommer
Produkttype	Hårdskumsindlæg med topnøgle

## Tilbehør

6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 3 mm	631720 3
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 5 mm	631720 5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver	632300
Bitsholder med Multicraft-skaft, 1/4 tomme	632835
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953704	952001 953704
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4

6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 6 mm	631720 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
6-kantet skruebit 1/4 tomme kort sekskant 4 mm	631720 4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631020 12
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150	632840 150