

Ridsning og savning, Antal værktøjer: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	954890 8
GTIN	2050002004504
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954890: 1 stk.
EDDING markeringsstift nr. 085130 str. R: 1 stk.
GARANT skydelære nr. 410100 str. 150: 1 stk.
HM-ridsenål nr. 458760: 1 stk.
HOLEX præcisions-stållineal nr. 461600 str. 300: 1 stk.
GARANT stålbåndmål nr. 461992 str. 3: 1 stk.
Lommevaterpas nr. 467482 str. 70: 1 stk.
GARANT-metalsavbue nr. 580400: 1 stk.
GARANT håndsavklinge nr. 582500 (1 kolli= 10 stk.): 1 stk.
Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
Bredde: 200 mm
Dybde: 500 mm
Bredde i G: 8
Dybde i G: 20

Teknisk beskrivelse

Bredde	200 mm
--------	--------

Bredde i G	8
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Antal værktøjer	8
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Hårdskumsindlæg med værktøjssortimenter

Tilbehør

Lommevaterpas Pro Magnetic Længde 70 mm	467482 70
Permanentmarker Skrivefarve R	085130 R
Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal progressiv	582500
Stålbåndmål "Quickmeter" Båndlængde 3 m	461992 3
Præcisionsstållineal rustfri, matteret Længde 300 mm	461600 300
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 954890	952001 954890
Lige hårdmetalridsenål med clip og beskyttelseshætte	458760
Nedstryger med GARANT bimetal-klinge 18 – 32 tænder, progressive	580400
Skydelære Måleområde 150 mm	410100 150