

**Garant****Sekskantskruetrækker-sortiment med T-greb, Antal værktøjer: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	952921 7
GTIN	4062406156633
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

**Leveringsomfang:**

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952921: 1 stk.

GARANT sekskantskruetrækker nr. 627423 str. 2,5: 1 stk.

GARANT sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Bredde: 200 mm

Dybde: 500 mm

Bredde i G: 8

Dybde i G: 20

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	200 mm
Bredde i G	8
Dybde i G	20
Dybde	500 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×20

Produkttype

Hårdskumsindlæg med skruetrækker

**Tilbehør**Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 952921

952001 952921

Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 2,5 mm

627423 2,5

Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved  
sekskant 10 mm

627424 10

Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved  
sekskant 8 mm

627424 8

Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved  
sekskant 5 mm

627424 5

Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved  
sekskant 6 mm

627424 6

Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved  
sekskant 3 mm

627424 3

Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved  
sekskant 4 mm

627424 4