

## Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 23



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955013 23
GTIN	2050002004542
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdsikumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

#### Passer til:

**GARANT-værkstedsvogne** med heludtræksskuffer og skuffemål på **20 G x 16 G** hhv. 500 x 400 mm (B x D).

Værkstedsvogn nr. 914520 – 914582.

#### Leveringsomfang:

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 955013: 1 stk.

HOLEX skydelære nr. 410200 str. 150: 1 stk.

HOLEX båndmål nr. 462010 str. 3: 1 stk.

HOLEX aluminiumsvaterpas nr. 467435 str. 300: 1 stk.

HOLEX ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver

HOLEX-skruetrækker til ligekærv nr. 660701 str. 3,5; 5,5; 7: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækker til Phillips nr. 668401 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver

HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 703000 str. 180: 1 stk.

HOLEX Vandpumpetang nr. 706151 str. 250: 1 stk.

HOLEX flad rundtang, vinklet nr. 713600 str. 200: 1 stk.

HOLEX skævbider nr. 725250 str. 160: 1 stk.

GARANT universalkniv nr. 845020: 1 stk.

Mindst egnede skuffefronthøjde: 100 mm

Bredde: 500 mm  
 Dybde: 400 mm  
 Bredde i G: 20  
 Dybde i G: 16

## Teknisk beskrivelse

Dybde i G	16
Bredde i G	20
Dybde	400 mm
Bredde	500 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	20×16
Passer til værkstedsindretning	Værkstedsvogn
Mindst egnede skuffefronthøjde	100 mm
Produkttype	Hårdskumsindlæg bestykket til skuffe i værkstedsvogn

## Tilbehør

Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706150 250
Skydelære Nonius 1/20 Måleområde 150 mm	410200 150
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm	660701 3,5
Vanadium-kombinationstang, blank Hel længde 180 mm	703000 180
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613950 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613950 10
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm	660701 5,5
Skævbider blank Hel længde 160 mm	725250 160
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613950 16

Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613950 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613950 5,5
Skrueetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 3	668401 3
Aluminiumsvaterpas Længde 300 mm	467435 300
Spidstang, afvinklet, blank Hel længde 200 mm	713600 200
Universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger, 18 mm	845020
Skrueetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 7 mm	660701 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613950 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613950 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613950 18
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 955013	952001 955013
Båndmål Båndlængde 3 m	462010 3
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613950 8
Vandpumpetang med kunststofovertræk Hel længde 250 mm	706151 250