HOLEX

Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme, Antal værktøjer: 39



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953833 39
GTIN	4062406158705
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:
Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit,** den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.
Leveringsomfang:
Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953833: 1 stk.
HOLEX sekskantet top, 1/4 tomme, nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit, 1/4 tomme, nr. 631720 str. 3; 4; 5: 1 stk. af hver
HOLEX Skraldenøgle omskiftelig 1/4 tomme nr. 632090 str. 1/4: 1 stk.
HOLEX-forlænger, 1/4 tomme, nr. 632420 str. 50; 150: 1 stk. af hver
HOLEX greb 1/4 tomme nr. 632840 str. 150: 1 stk.
HOLEX T-greb, 1/4 tomme, nr. 633029 str. 116: 1 stk.
HOLEX kardanled, 1/4 tomme, nr. 633520 str. 1/ 4: 1 stk.
HOLEX Skraldenøgle omskiftelig 1/2 tomme nr. 640190 str. 1/2: 1 stk.
HOLEX forlænger, 1/2 tomme, nr. 641020 str. 125: 1 stk.
HOLEX T-greb, 1/2 tomme, nr. 641320 str. 295: 1 stk.
HOLEX kardanled, 1/2 tomme, nr. 641620 str. 1/ 2: 1 stk.
HOLEX 12-kantet hoved, 1/2 tomme, nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit, 1/2 tomme, nr. 643220 str. 6; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Vægt	3,179 kg
Dybde i G	20
Antal værktøjer	39
Bredde i G	10
Bredde	250 mm
Udførelse	med topnøgle
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	10×20
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 4 mm	631720 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642120 14
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643220 10
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631020 9
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643220 12
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver	640220
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641320 295
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642120 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642120 15
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642120 22
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 5 mm	631720 5

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642120 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642120 17
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 150	632840 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641620 1/2
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632090 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643220 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643220 8
6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 3 mm	631720 3
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642120 19
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953833	952001 953833
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632420 50
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633520 1/4
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642120 21
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643220 14
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631020 4,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641020 130
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642120 18
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642120 24
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type 1/2	640190 1/2