

ESD-gulvmåtte, Type: 1500X1200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	972580 1500X1200
GTIN	2050002012288
Artikelklasse	98E

Beskrivelse

Udførelse:

Ligger optimalt og udgør ikke en fare for at snuble på grund af en tykkelse på 3,5 mm. Farbar med arbejdsdrejestol. Varmebestandig over for kortvarige temperaturlastninger, som de forårsages af f.eks. stænk af loddetin. Med ekstremt lavohmet underbelægning og afrundede hjørner.

Materiale: Syntetisk gummi, tolags.

Farve: platingrå, spættet.

Afledningsmodstand: $10^7 - 10^8 \Omega$.

Trykknop-kontakter: $2 \times 10,3$ mm.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Længde: 150 cm

Bredde: 120 cm

Tykkelse: 3,5 mm

Vægt: 7,8 kg

Teknisk beskrivelse

Antal trykknapper	2
Vægt	7,8 kg
Tykkelse	3,5 mm
Bredde	120 cm
Materiale	Syntetisk gummi, to lag
Trykknop-Ø	10,3 mm

Længde	150 cm
Farve	platingrå, spættet
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Ikke oliefast
Elektrisk isolering	EGB/ESD
Produkttype	ESD-gulvmåtte