

**Vinkelsliber, Type: 7222196****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077138 7222196
GTIN	4014586883618
Artikelklasse	03F

Beskrivelse**Udførelse:**

FEIN ErgoGrip vinkelsliber med ergonomisk tilpasset håndtag til kraftbesparende arbejde uden at blive træt. Optimalt greb også muligt med svejsehandsker. Egner sig også til anvendelse ved opgaver over hovedhøjde. Kraftfuld motor til høj slibeydelse med lavt vibrationsniveau.

Dødemandsudførelse med **genstartsbeskyttelse**, kan kun betjenes med to hænder.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, 1 par flanger, anti-vibrationshåndtag, nøgle.

Producentbetegnelse: WSG17-125PRT

Effektforbrug: 1700 W

maks. omdrejningstal: 11.000 min⁻¹

Maks. skive-Ø: 125 mm

Maks. skæredybde: 33 mm

Vægt: 2,4 kg

Teknisk beskrivelse

Dødemandskontakt	ja
Maks. vibration iht. EN	2,1 m/s ²
Vægt	2,4 kg
Maks. skæredybde	33 mm
Genstartsspærre	ja

maks. omdrejningstal	11.000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	WSG17-125PRT
Effektforbrug	1700 W
Maks. skive-Ø	125 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber