

HOLEX®
Sekskant-vinkeløgler / skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 17

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	952919 17
GTIN	4062406298234
Artikelklasse	91A

Beskrivelse
Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumindsats, tom, nr. 952001 str. 952919: 1 stk.

HOLEX sekskant-vinkeløgler nr. 627225 str. 9: 1 stk.

HOLEX ligekærvskruetrækker nr. 660701 str. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: 1 stk. af hver

HOLEX-skruestrækker til Phillips nr. 668401 str. 0; 1; 2: 1 stk. af hver

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Bredde: 200 mm

Dybde: 500 mm

Bredde i G: 8

Dybde i G: 20

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	8
Dybde	500 mm
Bredde	200 mm
Dybde i G	20
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm

Fyltningsgrad for en skuffe i G	8×20
Produkttype	Hårdskumsindlæg med skruetrækker

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 952919	952001 952919
Sekskantnøglesæt forniklet Antal skruetrækkere 9	627225 9
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 2,5 mm	660701 2,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3,5 mm	660701 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 5,5 mm	660701 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 7 mm	660701 7
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 8 mm	660701 8
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 0	668401 0
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2