

**Garant**
**VDGT 11T208 FR, HU7810, Type: ALU**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211868 ALU
GTIN	4045197700407
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Finkornsubstrat, poleret spånbrydere – markant nedsættelse af tendensen til at klæbe.

**Bemærk:**

$a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$  til skrubning med  $a_e = 1 \times D$ .

Tilspænding  $f_z$ : 0,17 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Tilspænding $f_z$	0,17 mm
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VDGT 11T208 FR
Type	HU7810
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning