

**Garant****SOGX 080407, HB6530, Type: ST1400**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234064 ST1400
GTIN	4045197697776
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

**Passer til :**

GARANT Power Drill nr. 234000 - 234015.

**Anbefaling:**

Ved forboring med holder nr. 234015 reduceres tilspændingen til 70 %.

**Bemærk:**

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Tilspænding f: 0,08 - 0,16 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 080407
Type	HB6530
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,08 - 0,16 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring