Mahr

Skydelære, Måleområde: 150mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	410250 150
GTIN	4059192001506
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:
Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.
Fin, kontrastrig skala.
Låseskrue øverst.
Finslebne måleflader.
Specialtilbehør:
Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	40 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
Emballage	Etui
Aflæsning	0,05 mm
Deling	1/20 mm
Deling	1/128 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3

Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Kunstlæderetui til nonius-skydelære	412500