

**Kort borepatron Form A, BT 40, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Artikelklasse	32K

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

- **Slank konstruktion.**
- **Måltrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
- **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

Leveringsomfang:

Inkl. **spændenøgle.**

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	95 mm
Spændeområde	2,5 - 16 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min ⁻¹

Datablad

Rundløbsnøjagtighed	$\leq 50 \mu\text{m}$
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Produkttype	Kort borepatron