

Garant**Arbejdsskammel, stofpolstring, med hjul, lav****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965060
GTIN	4045197702425
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Behagelig drejetaburet i **integral-skum**, plejevenlig, vaskbar, **robust** og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger.

Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgasfjeder med **ringudløser**.

Sædeflade-Ø 350 mm.

Bæreevne: 120 mm.

Norm:**DIN 68877****Bemærk:**

Det åndbare mesh-stof beskadiges af burrelåse. tildæk burrelåsene.

Bæreevne, stol: 120 kg

Højdeindstillingsområde: 470 - 630 mm

Sæde-Ø: 350 mm

Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Materiale, sædeflade	Mesh-stof
----------------------	-----------

Sæde-Ø	350 mm
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm	DIN 68877
Farve, sædemateriale	sort
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Bæreevne	120 kg
Understel, udførelse	Femarmet fod
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Højdeindstilling, type	Ringudløser
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	470 - 630 mm
Produkttype	Skammel med hjul

Tilbehør

Reservehjul (1 sæt = 5 stk.)	962517
------------------------------	--------