

Garant**Arbejdsdrejestol med fødder, lav****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965031
GTIN	4045197702128
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk arbejdsdrejestol med **synkronteknik**.

Det bløde **integralskum** i sædet og ryglænet er plejevenligt, vaskbart, **robust** og bestandigt over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.

Sæde (breddexdybde): 470×450 mm.

Ryglænsenhøjde: 600 mm.

Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.

Sædedybdeindstilling: 40 mm.

Bæreevne: 120 kg.

Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Norm:

- **Ergonomisk, funktionelt design.**
- **Lordose-understøttelse.**
- **Synkronteknik.**
- **Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.**
- **Femarmet aluminiumsfodkryds.**

Norm:**DIN 68877**

Bæreevne, stol: 120 kg

Højdeindstillingsområde: 490 - 630 mm

Siddebredde: 470 mm
 Siddedybde: 450 mm
 Ryglænsøjde: 600 mm
 Ryglæn, højdeindstillingsområde: 60 mm
 Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm
 Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	120 kg
Fodkryds, udførelse	Glider
Norm	DIN 68877
Lændestøtte (rygsøjle)	ja
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Justering af sædehældning	ja
betinget modstandsdygtig over for lette syre- og ludopløsninger	ja
Materiale, sædeflade	integral-skum
Permanentkontakt, rygindstilling	ja
Synkronmekanik	ja
Ryglænsøjde	600 mm
trinløs højdejustering	ja
Farve, sædemateriale	sort
Materiale, ryglæn	integral-skum
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Ryglæn, højdeindstillingsområde	60 mm
Sædedybdeindstillingsområde	40 mm
Siddedybde	450 mm
Siddebredde	470 mm
Understel, udførelse	Femarmet fod
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm

Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	490 - 630 mm
Produkttype	Arbejdsstol uden hjul

Tilbehør

Fødder (1 sæt = 5 stk.)	962518
Multifunktionsarm-læn, par til GARANT arbejdsdrejestol	965047