


**Garant****CNMA 120412, Type: HB7210-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMA 120412 HB7210-1 Type: HB7210-1

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmTilspænding  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,3 - 0,7 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Primær anvendelse	K

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 450 m/min
Type	HB7210-1
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMA 120412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning