

**Garant****Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 39 dele, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630299 6
GTIN	4062406060275
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Systemboks i nærmest brudsikkert ABS-kunststof med integrerede hængsler og ny, betjeningsvenlig kviklukning.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

**Anvendelse:**

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M10.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6, ligekærvsruer med gevind M2 – M4 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 – M8.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Toppe, sekskantede: 12 stk. nr. 631029 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675310 str. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, til Pozidriv: 1 stk. omtrent som nr. 675320 str. 2

Bits, C 6,3, til ligekærv: 4 stk. som nr. 675250 str. 3; 4; 5,5; 6,5

Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 8 stk. svarende til nr. 675340 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits-klingeholder: 1 stk. som nr. 676800 str. 4/4

Greb: 1 stk. nr. 632829 str. 146  
 Forlængere: 2 stk. nr. 632429 str. 50; 100  
 Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4  
 Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4  
 Opbevaring i: ABS-kunststofboks  
 Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10  
 Højde: 45 mm  
 Drivfirkant: 1/4 tommer  
 Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm  
 Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-8 mm

## Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-8 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Emballage	ABS-kunststofboks med hurtig lukning
Længde	257 mm
Bredde	147 mm
Højde	45 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	5×10
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631029 8
--	----------

6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631029 5,5
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 146 mm	632829 146
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631029 12
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 100 mm	632429 100
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633529 1/4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631029 5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632429 50
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631029 10
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631029 11
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631029 4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631029 13
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631029 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631029 4,5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631029 9
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type	632025
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631029 7
Systemboks Type 2	630305 2
PUR-skumindlæg til sortiment 630299	630304 630299