

**Garant****Sortiment med 6-kantede skruebits, 1/2 tomme firkant 12 dele, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637702 6
GTIN	4062406061425
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

**Anvendelse:**

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M24.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643229 str. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

T-greb: 1 stk. nr. 641329

Forlængere: 2 stk. nr. 641029 130; 255

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×14

Højde: 52 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-17 mm

**Teknisk beskrivelse**

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-17 mm
---	---------

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Antal dele	12
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	357 mm
Bredde	176 mm
Højde	52 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	6×14
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643229 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type	640025
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641029 255
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 17 mm	643229 17
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643229 6
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm	641329 295
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643229 5
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643229 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643229 14
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641029 130
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643229 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643229 12
Systemboks Type 3B	630305 3B
PUR-skumindlæg til sortiment 637702	630304 637702