

Garant
APMT 180524 TR, HB7520, Type: UNI

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215277 UNI
GTIN	4045197707918
Artikelklasse	21A

Beskrivelse
Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 9$ mm.

Hjørneradius: 2,4 mm

maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$ ved hele noter: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	2,4 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$ ved beskæring	9 mm
maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$ ved hele noter	5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 180524 TR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

