

Garant GRIDLINE

Garderobeskabe med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949073 4
GTIN	4062406073206
Artikelklasse	9GF

Beskrivelse**Udførelse:**

Låger med dæmpet anslag. Kunststofglider i bundmodulet. Sokkelhøjde 80 mm. Låghøjde 40 mm. Låg og sokkel i plan med lågerne. Påsatte hængsellåger. Lågen kan med få greb ændres fra at være højrehængt til at være venstrehængt. Med stiftcylinderlås i høj kvalitet i skydegrebet. Indvendigt udstyr: Tøjknage med 3 kroge, monteret direkte under afdelingens loft.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Pr. tøjafdeling, nyttedybde	450 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	900 mm
Dybde	500 mm
Pr. afdeling, nyttehøjde	900 mm
Skråt tag	nej

Speciallakering mulig	ja
Lås, udførelse	Cylinderlås
Bredde	800 mm
Undersektion, udførelse	Sokler
Ventilationsåbninger, dør	nej
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Antal bøjlestænger	1
Norm	DIN 4547
Sokkelblændestykke, aftageligt	nej
Antal afdelinger	4
Pr. tøjafdeling, nyttebredde	340 mm
Vægt	81,5 kg
Højde	2000 mm
Passer til integralhjeml	ja
Bredde i G	32
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	250 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Garderobeskab