

**Garant**
**XOMU094812ZZER, HB4020, Tipo: ST900**


## Datos de pedido

Número de pedido	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Clase de artículo	21A

## Descripción

### Ejecución:

**Innovador** concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte **reversibles** de 3 filos (2×3 filos). Materiales **de corte de alto rendimiento** para una **rentabilidad** especialmente elevada.

### Nota:

Valores aproximados de aplicación para  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

Radio de programación para  $a_{p \text{ máx.}}: 2 \text{ mm}$

Avance  $f_z$  por diente: 1,1 mm

## Descripción técnica

Tipo	ST900
Avance $f_z$ por diente	1,1 mm
Radio angular	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	XDMT090416ZDSR
Clase	HB4020
Material de corte	MD

profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	1,2 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1,5 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	AlTiCrN
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar