


**Cinta métrica enrollable con mirilla, Longitud de cinta: 2,5 m****Datos de pedido**

Número de pedido	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

- **Carcasa de plástico resistente a los golpes.**
- **Perfiles de aluminio insertados en las dos superficies de trabajo. Con lo que se obtienen superficies de contacto exactas para medición interior y exterior.**
- **Perfiles de aluminio resistentes al calor y a las exigencias mecánicas.**
- **Cinta métrica barnizada al horno, estampada en negro. Bombeado = estabilidad de pandeo con enganche final deslizante (para medición interior y exterior). Escala de alto contraste, resistente a la corrosión y la abrasión.**
- **Graduación mm / mm (canto superior e inferior).**
- **La escala de la mira está en el mismo sentido de lectura.**

Cinta métrica pequeña con mira para medición interior.

Calibración: G1

Anchura de cinta: 8 mm

Carcasa longitud: 48 mm

Carcasa anchura: 15 mm

Carcasa altura: 48 mm

Descripción técnica

Carcasa altura	48 mm
----------------	-------

Anchura de cinta	8 mm
Carcasa longitud	48 mm
Carcasa anchura	15 mm
Longitud de cinta	2,5 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica enrollable en carcasa, cápsula, bastidor

Servicios

Calibración Cinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m	016140 5
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940