


**VNMA 160408, BUX220, Type d'arête de coupe: M**

**Données de commande**

N° commande	255598 M
GTIN	4045197818010
Classe d'article	22I

**Description**
**Exécution:**

- **Modèle à usage unique.**
- **Une arête.**

**Remarque(s):**

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d'angle disponibles sur demande.

Nuance: BUX220

Type d'arête de coupe: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 0,25 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 200 m/min

**Description technique**

Nuance	BUX220
Type d'arête de coupe	M
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 200 m/min

Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 0,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	VNMA 160408
Nombre de changements/dents	4
Attribut des noms de produit	BUX220
Type de produit	Plaquette pour tournage