


**DNMA 150604, BUX220, Izvedba rezne oštrice: M**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255584 M
GTIN	4045197817648
Razred artikla	22I

**Opis**
**Izvedba:**

- **Jednokratna izvedba.**
- **Jedna oštrica.**

**Napomena:**

Mogućnost isporuke ostalih oblika izmjenjivih pločica, veličina i polumjera na upit.

Vrsta: BUX220

Izvedba rezne oštrice: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	BUX220
Dubina reza $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Izvedba rezne oštrice	M
Posmak $f$	0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 200 m/min
Jednostavno/grubo-dodjela	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMA 150604
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	BUX220
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno