

HOLEX®**CCMW 060204, BUX220, Izvedba rezne oštrice: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265752 M
GTIN	4045197818034
Razred artikla	22I

Opis**Izvedba:**

- **Jednokratna izvedba.**
- **Jedna oštrica.**

Napomena:

Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri zaobljenja isporučivi na upit.

Vrsta: BUX220

Izvedba rezne oštrice: M

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 200 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,1 - 0,5 mm
Vrsta	BUX220
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 200 m/min

Izvedba rezne oštrice	M
Jednostavno/grubo-dodjela	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMW 060204
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	BUX220
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno