

**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DCMW 070202, CBN (5° / 7°)****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265760 M
GTIN	4045197818072
Razred artikla	22I

Opis**Izvedba:**

- Jednostrana izvedba.
- Jedna oštrica.

Napomena:

Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri isporučivi na upit.

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,1 - 0,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 200 m/min
Vrsta	BUX220
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
izvedba rezne oštrice	M

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMW 070202
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	BUX220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje