Garant

XDPW 070308 SR, HB7530, Típus: ST900

Rendelési adatok

Rendelés száma	212924 ST900
GTIN	4045197812551
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:
Alkalmazási irányértékek, ha a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max}$
Előtolás f_z / fog: 0,72 mm
Váltólapka ISO kód: XDPW 070308 SR
Típus: ST900
Sarokrádiusz: 0,8 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\,max}$: 1,58 mm

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p\,max}$	1,58 mm
Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	XDPW 070308 SR
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7530
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p\,max}$	0,85 mm
Előtolás f_z / fog	0,72 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm²	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 750 N/mm²	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 900 N/mm²	alkalmas	230 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		