

**HOLEX®**
**NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Tipas: 130**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360535 130
GTIN	4045197772947
Produktų klasė	32P

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, viršutinė ir apatinė pusės šlifluotos. Hermetiškas suklys, jo kamera izoliuota. Maksimalią užspaudimo jėgą galima atkartoti integruotu fiksuotu ribotuvu.

- **Korpuso lygumas  $\leq 0,01$  mm.**
- **Mechaninis jėgos stiprintuvas, užspaudimo jėga pasirenkama iš 5 lygių.**
- **Šonuose yra srieginės kiaurymės ruošinio atramai.**

**Paskirtis:**

Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 pakopinėmis lūpomis, 1 sukamąja rankena SW 14, 1 kaištiniu raktu ir 4 spaustukais.

**Pastaba:**

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvas.

Užspaudimo jėga iki maks.: 50 kN

Svoris: 40 kg

Bendras ilgis L: 516 mm

Korpuso ilgis a: 410 mm

Korpuso plotis B: 131 mm

Užveržimo ribos b: 0 - 256 mm

**Techninis aprašymas**

t	79 mm
Užspaudimo ribos d	66 - 315 mm

Svoris	40 kg
r	111 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	NC-Horex
Užveržimo ribos b	0 - 256 mm
Išilginis griovelis l H7	20 mm
Korpuso ilgis a	410 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	50 kN
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Korpuso aukštis c	95 mm
Žiaunų aukštis h	52 mm
m	139 mm
Bendras ilgis L	516 mm
Korpuso plotis B	131 mm

## Priedai

Pakopinė lūpa paslanki Tipas 130	360536 130
Pakopinė lūpa fiksuota Tipas 130	360537 130
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 130 mm	360543 130
Sukamoji rankena Kai žiaunų plotis 130 mm	360542 130
Pakopinių užspaudimo lūpų pora su nuleistu padėjimo paviršiumi 5 mm × 5 mm Kai žiaunų plotis 130 mm	360541 130
Prizminė užspaudimo lūpa (vnt.) Kai žiaunų plotis 130 mm	360539 130
Užspaudimo lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 130 mm	360538 130
Visas atsarginis suklys tipui 130	360532 130
Suklio veržlė tipui 130	360533 130
Suklys tipui 130	360534 130