Garant

Kūginių gilintuvų rinkinys, ilgi Nr. 150372 dėžutėje 90°, Gilintuvų kiekis: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150374 6
GTIN	4045197086242
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:
Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.
Kūginis gilintuvas Nr. 150372 **su ilgu kotu.**
Turinys:
po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Tiekimo sudėtis:
6 dalių sriegpjovių rinkinys dėžutėje.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Ilgas kūginis gilintuvas90° Išorinis ∅ Dc 8,3 mm	150372 8,3
Ilgas kūginis gilintuvas90° Išorinis ∅ Dc 12,4 mm	150372 12,4
Ilgas kūginis gilintuvas90° Išorinis ∅ Dc 20,5 mm	150372 20,5
Ilgas kūginis gilintuvas90° Išorinis ∅ Dc 16,5 mm	150372 16,5
Ilgas kūginis gilintuvas90° Išorinis ∅ Dc 6,3 mm	150372 6,3
Ilgas kūginis gilintuvas90° Išorinis ∅ Dc 10,4 mm	150372 10,4