

**RDHT 1003 su deimantine danga, teigiama, HB7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212231 ALU
GTIN	4045197555670
Produktų klasė	21B

**Aprašas****Aprašymas:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,22 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHT 1003

Tipas: ALU

**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHT 1003
maksimalus pjovimo gylis $a_{pmax}$ , apdirbant šoninius paviršius	5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{pmax}$ , pjaunant griovelį	2,5 mm
Ašmenys	HM

Serija	Kopijavimo frezavimo galvutė
Kietlydinys	HB7810
Pastūma $f_z$ per dantį	0,22 mm