


SPMT 1806 EDER-NB2, PR1230, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	224010 ST1400
GTIN	4960664609697
Produktų klasė	25A

Aprašas
Aprašymas:

Specialios geometrijos keičiamosios plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2 / NB3: universali paskirtis.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamųjų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 1 \times D$.

Paskirtis: Standartas

Pastūma f_z per dantį: 0,06–0,25 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,06–0,25 mm
Tipas	ST1400
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$ apdirbant šoninius paviršius	12 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$ pjaunant griovelį	12 mm
Serija	Galinė freza
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 1806 EDER-NB2
Kietlydinys	PR1230
Ašmenys	HM
Paskirtis	Standartas