Garant

APMT 060204 FR su deimantine danga, HB7810, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Produktų klasė	21B

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e = 0,25×D. a_p = 3 mm, a_p max = 4 mm.
Kampo spindulys: 0,4 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,1 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,4 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060204 FR
Kietlydinys	HB7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	550 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		