


**APKT 16..08 PDFR, HU7710, Tipas: ALU**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Produktų klasė	21A

**Aprašas**
**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215715:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Plokštelės storis: 5,05 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,18 mm

maksimalus pjovimo gylis  $a_{p\max}$ . pjaunant griovelį: 7 mm

**Techninis aprašymas**

tinkami laikikliai	AP..1604
Pastūma $f_z$ per dantį	0,18 mm
Tipas	ALU
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\max}$ . apdirbant šoninius paviršius	7 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\max}$ . pjaunant griovelį	7 mm
Serija	Nuožulų freza

Serija	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APKT 16..08 PDFR
Kietlydinys	HU7710
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,05 mm