

HOLEX®
CCMT 09T308 Pakuotėje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260215 HBX130
GTIN	4045197668677
Produktų klasė	22D

Aprašas

CCMT 09T308 Pakuotėje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 3,75 mm

Pastūma f : 0,06 - 0,36 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,06 - 0,36 mm/aps,
Drožlialaužis	MM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 3,75 mm

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Tekinimo plokštelės laikiklis
Serija	eco tekinimo plokštelių laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.