


DNGA 150608, PT600M, Pritaikymo sritys: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	255819 GG
GTIN	4960664545681
Produktų klasė	25F

Aprašas
Aprašymas:

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamosios plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: T02025

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 550 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 550 m/min
Nuožula	T02025
Pastūma f	0,15 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pritaikymo sritys	Ketus
Kietlydinys	PT600M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.