



MicroClamp cilindrinis, L = 80, Tipas: 0,2-3



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302406 0,2-3 |
| GTIN | 4045197556820 |
| Produktų klasė | 31H |

Aprašas

Aprašymas:

- Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
- Radialinis mušimas $\leq 0,005$ mm.
- Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
- Leistinas sūkių skaičius 60000 1/min.
- Užveržimas iš šono.
- Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.
- Užveržimo ribos 0,2–3,4 mm.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo raktu.

Pjovimo technika: HSC

Koto tolerancija: h6

Koto \varnothing d: 16 mm

Užveržimo ribos $\varnothing D_1$: 0,2 - 3,4 mm

Išorinis $\varnothing D$: 19 mm

$\varnothing D_2$: 12 mm

Atsarginis užveržimo raktas: 627425_2

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Užveržimo ribos $\varnothing D_1$ | 0,2 - 3,4 mm |
| Koto \varnothing d | 16 mm |
| Atsarginis užveržimo raktas | 627425_2 |
| $\varnothing D_2$ | 12 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Išorinis Ø D | 19 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 18000 min ⁻¹ |
| Pjovimo technika | HSC |