

**Kopijavimo peilis, vidinis, kairinis, L<sub>1</sub> = 30 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270298 6,2
GTIN	4045197466631
Produktų klasė	211

**Aprašas**

Kopijavimo peilis, vidinis, kairinis 6,2 mm Koto Ø d: 6 mm  
Atstumas tarp viršūnės ir centro F: 2,95 mm  
maksimalus pjūvio gylis t<sub>maks.</sub>: 1,75 mm  
Spindulys R: 0,2 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d	6 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro F	2,95 mm
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	1,75 mm
Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Spindulys R	0,2 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>1</sub> = 30 mm