



## DCMW 11T304, KBN05M, Tipas: ME



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	265686 ME
GTIN	4960664598991
Produktų klasė	25H

### Aprašas

#### Aprašymas:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamosios plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN05M

Drožlialaužis: ME

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Drožlialaužis	ME
Pastūma $f$	0,08 - 0,15 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Kietlydinys	KBN05M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Ašmenys	CBN
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN05M
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.