

**EWS**
**Užmaunamų frezų laikiklis VARIA VX4, VX4, Virbo Ø d1: 22 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319838 22
GTIN	2050001743510
Produktų klasė	33E

**Aprašas**
**Aprašymas:**

**VX** - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. **Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.**

**Privalumai:**

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

**Paskirtis:**

**Su prizminiu pleištu.** Frezoms su išilginiais ir skersiniais grioveliais.

**Pastaba:**

Maksimalus užveržimo momentas V3, VX3, V4, VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrą Nr. 211750\_5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Dėl vidinio aušinimo reikia teirautis.

Užmaunamos frezos ilgis L<sub>4</sub>: 27 mm

Flanšo plotis L<sub>5</sub>: 4 mm

**Techninis aprašymas**

Flanšo plotis L <sub>5</sub>	4 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	27 mm

Virbo $\varnothing d_1$	22 mm
Laikiklis	VX4