



## MicroClamp – tikslūs gręžimo griebtuvai, HSK-E 40 A = 46, Tipas: 0,2-3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Produktų klasė	31H

### Aprašas

#### Aprašymas:

- Dešininei ir kairinei eigai.
- Spindulinis mušimas < 0,01 mm.
- Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
- Leistinas sūkių skaičius: 60000 aps./min.
- Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.

#### Tiekimo sudėtis:

Pridėtas užveržimo raktas su T formos rankena.

#### Priedai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Laikiklio norma: DIN 69893

Laikiklio norma: ISO 12164-1

Forma: E

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>

Pjovimo technika: HSC

Užveržimo ribos Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Išorinis Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Atsarginis užveržimo raktas: 627425\_2

### Techninis aprašymas

Užveržimo ribos Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
----------------------------------	--------------

Atsarginis užveržimo raktas	627425_2
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Išorinis Ø D	19 mm
Laikiklis	HSK-E 40 A = 46
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Pjovimo technika	HSC

---

## Priedai

6-briaunis atsuktuvus su T formos rankena Šešiabriaunis 2 mm

627425 2